

Especificações do toner analógico Pro3000

Interface do usuário	O interruptor deslizante seleciona o modo de continuidade ou tom. O interruptor de botão de pressão seleciona o modo de tom SOLID, ALT ou OFF. LED de continuidade/polaridade
Frequência Sólida	1000 Hz nominal
Frequência alternada	1000/1500 Hz nominal
Proteção contra sobretensão	60 Vdc no modo Toner/Polaridade
Potência de saída no modo Tone	8 dbm em 600 ohms
Nível de tensão de saída no modo de continuidade	8 Vdc com bateria nova
Bateria	9V alcalina
Temperatura	Operação: -20° C a 60° C, Armazenamento: -40° C a 70° C
Dimensões da caixa	2,7 pol. x 2,4 pol. x 1,4 pol. (6,9 cm x 6,1 cm x 3,6 cm)

Especificações da sonda analógica Pro3000

Interface do usuário	Botão ON/OFF Botão de volume Ponta substituível Conector de fone de ouvido de 3,5 mm
Bateria	9V alcalina
Temperatura	Operação: -20° C a 60° C, Armazenamento: -40° C a 70° C
Dimensões da caixa	9,8 pol. x 1,6 pol. x 1,3 pol. (24,9 cm x 4,1 cm x 3,3 cm)